


Garant**Marólapka Ø 12 mm, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212650 ALU
GTIN	4045197712172
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

· Rádíusz-, körfutás- és cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Teljes rádíuszú íves lapkák általános felhasználáshoz a süllyeszték- és formagyártás területén.

Előtolás f_z titánban < 850 N/mm²: 0,2 mm

Típus: ALU

Minőség: HU7810

Műszaki leírás

Típus	ALU
Szerszámanyag	HM
Minőség	HU7810
Előtolás f_z rövid forgácsú aluban	0,2 mm
Előtolás f_z acélban < 1400 N/mm ²	0,2 mm

Előtolás f_z acélban < 60 HRC	0,15 mm
Előtolás f_z titánban < 850 N/mm ²	0,2 mm
Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz