


**Garant****Marólapka Ø 32 mm, Típus: ST1400**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212690 ST1400
GTIN	4045197712578
Árucikk kategória	21A

## Leírás

**Kivitel:**

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

· Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság:  $\pm 0,015$  mm.

**Felhasználás:**

Teljes rádiuszú íves lapkák általános felhasználáshoz a süllyeszték- és formagyártás területén.

Előtolás  $f_z$  titánban  $< 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,35 mm

Típus: ST1400

Minőség: HB7520

## Műszaki leírás

Típus	ST1400
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7520
Előtolás $f_z$ rövid forgácsú aluban	0,35 mm
Előtolás $f_z$ acélban $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,36 mm

Előtolás $f_z$ titánban < 850 N/mm <sup>2</sup>	0,35 mm
Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz