


Garant**DNMG 150608, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250660 HB7020
GTIN	4045197711014
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150608 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 400 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 400 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	SS
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm

Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz