

Garant**KNUX 160405R, Minőség: HB7020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251030 HB7020
GTIN	4045197711144
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SM
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Forgácstörő	2,2 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,5 mm
Minőség	HB7020
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	KNUX 160405R
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

