

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 3/4-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 3/4-16
GTIN	4062406035174
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 19,05 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D₃: 14 mm

4-kutna drška □: 11 mm

Ø osnovne rupe: 17,5 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	16
Ukupna duljina L	125 mm
Dubina navoja	57,15 mm
4-kutna drška □	11 mm
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	1,588 mm
Ø navoja	19,05 mm

Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	17,5 mm
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	14 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	3/4-16 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje