

**Garant****HiPer-Drill fej n7, HU7810, Ø D: 22,7 mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 231630 22,7   |
| GTIN              | 4045197710437 |
| Árucikk kategória | 21M           |

**Leírás****Kivitel:**

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozicionálás és stabil elhelyezkedés érdekében. Körfutási pontosság összeszerelt állapotban  $\leq 20 \mu\text{m}$ . IT9 pontosságú furatokhoz.

**Figyelem:**

A forgácsolási adatok az  $5 \times D$  D alapszerszámra érvényesek.

A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre.

Csúcsszög: 135 fok

Szerszám Ø D: 22 mm

Előtolás f rövid forgácsú aluban: 0,43 mm/ford,

**Műszaki leírás**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Ø D                              | 22,7 mm       |
| Szerszám Ø D                     | 22 mm         |
| Előtolás f rövid forgácsú aluban | 0,43 mm/ford, |
| Cserék / élek száma              | 1             |
| Minőség                          | HU7810        |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Szerszámananyag  | HM                        |
| Csúcsszög        | 135 fok                   |
| Vágóélek száma Z | 2                         |
| Termék fajtája   | Forgácsoló betét fúráshoz |