

Garant**VBMT 160402, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261150 HB7020
GTIN	4045197708892
Árucikk kategória	21G

Leírás

VBMT 160402 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 400 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Forgácstörő	SS
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 400 m/min

Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 160402
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz