

**Garant****VNMG 160408, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 251804 HB7020 |
| GTIN              | 4045197717047 |
| Árucikk kategória | 21G           |

## Leírás

VN.G 160408 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 350 m/min

## Műszaki leírás

|  |                     |
|--|---------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 120 - 350 m/min     |
| Fő felhasználás                            | P                   |
| Forgácsolási feltétel                      | enyhén megszakított |
| Sarokrádiusz                               | 0,8 mm              |
| Forgácstörő                                | SM                  |
| Előtolás $f$                               | 0,1 - 0,5 mm/ford,  |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Fogásmélység a <sub>p</sub>    | 0,5 - 4 mm                |
| Minőség                        | HB7020                    |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás          |
| Szerszámananyag                | HM                        |
| Váltólapka ISO kód             | VNMG 160408               |
| Cserék / élek száma            | 4                         |
| Tűrés                          | M                         |
| Termék fajtája                 | Váltólapka esztergáláshoz |