

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 2-16

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130030 2-16
GTIN	4062406036423
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 50,8 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D₃: 40 mm

4-kutna drška □: 32 mm

Ø osnovne rupe: 49,3 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	4
Ø navoja	50,8 mm
Ø osnovne rupe	49,3 mm
Standard	DIN 376
Ukupna duljina L	250 mm
4-kutna drška □	32 mm
Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	16

Ø drške D _s	40 mm
Broj oštrica Z	4
Nagib navoja	1,588 mm
Dubina navoja	101,6 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	2-16 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje