

Garant**Precíziós kúpsüllyesztő 90°, bevonat nélkül, Külső Ø Dc: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150152 40
GTIN	4045197717085
Árucikk kategória	11M

Leírás**Kivitel:**

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN 335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

Szár **további 3 befogófelülettel** 3 pofás tokmányban való felhasználáshoz.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő kúpos süllyesztések rezgésmentes elkészítésére.

Műszaki leírás

Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	10 mm
Külső Ø	40 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,25 mm/ford,
Szártűrés	h9
Szár Ø D _s	12 mm
Teljes hossz L	75 mm
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS

Szabvány	DIN 335 C
Szár	Három befogófelületű szár h9
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		