

**Garant****TCMT 110208, Minőség: HB725**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260984 HB725
GTIN	4045197713599
Árucikk kategória	21G

## Leírás

TCMT 110208 HB725 Minőség: HB725

Forgácstörő: UM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 250 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	UM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 4 mm
Fő felhasználás	UNI
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás $f$	0,05 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 250 m/min
Minőség	HB725

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 110208
Cserék / élek száma	3
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz