


Garant**WNMG 080412, Minőség: HB725**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 252072 HB725 |
| GTIN | 4045197713506 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

WNMG 080412 HB725 Minőség: HB725

Forgácstörő: UM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 250 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Sarokrádiusz | 1,2 mm |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 50 - 250 m/min |
| Előtolás f | 0,2 - 0,6 mm/ford, |
| Fogásmélység a_p | 0,5 - 5 mm |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |
| Forgácstörő | UM |
| Fő felhasználás | UNI |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Minőség | HB725 |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | WNMG 080412 |
| Cserék / élek száma | 6 |
| Tűrés | M |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |