

Garant**DNMG 150612, Minőség: HB725****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 250764 HB725 |
| GTIN | 4045197713384 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

DNMG 150612 HB725 Minőség: HB725

Forgácstörő: UM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 6 mmElőtolás f : 0,05 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 250 m/min**Műszaki leírás**

| | |
|--|---------------------|
| Előtolás f | 0,05 - 0,6 mm/ford, |
| Fő felhasználás | UNI |
| Sarokrádiusz | 1,2 mm |
| Forgácstörő | UM |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 50 - 250 m/min |
| Fogásmélység a_p | 0,2 - 6 mm |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Minőség | HB725 |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | DNMG 150612 |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Tűrés | M |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |