

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: NO.6-32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 NO.6-32
GTIN	4062406034351
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 32

Ø navoja: 3,51 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D_s: 4 mm

4-kutna drška □: 3 mm

Ø osnovne rupe: 2,77 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L	56 mm
Ø drške D _s	4 mm
Broj steznih utora	3
Dubina navoja	10,53 mm
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	3,51 mm
Rezni materijal	HSS E

Standard	DIN 371
4-kutna drška □	3 mm
Ø osnovne rupe	2,77 mm
Navoji po colu	32
Nagib navoja	0,794 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	6-32 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje