

**Garant**
**Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 1.1/2-10**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130030 1.1/2-10
GTIN	4062406035969
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 38,1 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 32 mm

4-kutna drška □: 24 mm

Ø osnovne rupe: 35,7 mm

**Tehnički opis**

Navoji po colu	10
Ø osnovne rupe	35,7 mm
Nagib navoja	2,54 mm
4-kutna drška □	24 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	32 mm
Standard	DIN 376
Ø navoja	38,1 mm
Broj steznih utora	4

Ukupna duljina L	200 mm
Broj oštrica Z	4
Dubina navoja	76,2 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	1.1/2-10 UNS
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje