



Kombinált csiszolótárcsa PREMIUM*** CUT AND GRIND, Tárcsa Ø: 125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	563220 125
GTIN	9003170019156
Árucikk kategória	53T

Leírás

Kivitel:

Vékony **kombinált csiszolótárcsa** többrétegű szerkezettel a nagy stabilitás érdekében, a kúpos résznél mély bevágás védelemmel.

Felhasználás:

Vágáshoz és könnyű leválasztó csiszoláshoz szerszámcseré nélkül.

Specifikáció:

A46Q-BFXA.

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Maximális fordulatszám	12200 min ⁻¹
Tárcsaszélesség	2 mm
Alak leírása	könyökös
Specifikáció	A46Q-BFXA
Tárcsa Ø	125 mm

Anyagvastagsághoz	6 - 10 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	20-30 fok
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		