

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, tip: 1.1/4-12

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130030 1.1/4-12
GTIN	4062406035686
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 31,75 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D_s: 25 mm

4-kutna drška □: 20 mm

Ø osnovne rupe: 29,5 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	63,5 mm
4-kutna drška □	20 mm
Ø osnovne rupe	29,5 mm
Ø drške D _s	25 mm
Broj oštrica Z	4
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	180 mm
Ø navoja	31,75 mm

Broj steznih utora	4
Navoji po colu	12
Nagib navoja	2,117 mm
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	1.1/4-12 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje