

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 7/16-24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130031 7/16-24
GTIN	4062406037048
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 11,11 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D₃: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 10,1 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	10,1 mm
Broj oštrica Z	3
4-kutna drška □	7 mm
Broj steznih utora	3
Dubina navoja	33,33 mm
Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	24

Ukupna duljina L	110 mm
Nagib navoja	1,058 mm
Ø navoja	11,11 mm
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	9 mm
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	7/16-24 UNS LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje