

Garant
VHM speciális fúró DIN 6535 HA, bevonat nélkül, Ø DC ±0,003: 4,98 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	121201 4,98
GTIN	4045197715678
Árucikk kategória	11E

Leírás
Kivitel:

Spirális precíziós fúró műanyagokhoz. Az **1 élű geometria** miatti **önközpontosítás** az **alpméret maximális betartását** eredményezi. **Polírozott** forgácshornok az **optimális forgácselvezetéshez**. Az **IT7 tűréstartomány betartása** bemenő Ø-től a kimenő Ø-ig a **speciális csúcskialakítás** következtében lehetséges.

Ajánlás:

Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Figyelem:

Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

A HB és HE alak a HA kivittel azonos áron szállítható.

HB alak: a **121201 + 129100HB számmal** rendelje meg.

HE alak: a **121201 + 129100HE számmal** rendelje meg.

Szabvány: DIN 6537

Tűrés névleges Ø: ±0,003

Vágóélek száma Z: 1

Semi-Standard: igen

Tűrés névleges Ø: ±0,003

Ajánlott Maximális furatmélység L_2 : 36,6 mm

Teljes hossz L: 82 mm

Szár Ø D_s : 6 mm

Előtolás f PEEK-ban: 0,15 mm/ford,

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	1
Forgácshorony hossza L_c	44 mm

Névleges $\varnothing D_c$	4,98 mm
Szártűrés	h6
Tűrés névleges \varnothing	$\pm 0,003$
Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Teljes hossz L	82 mm
Előtolás f PEEK-ban	0,15 mm/ford,
Szabvány	DIN 6537
Ajánlott Maximális furatmélység L_2	36,6 mm
Semi-Standard	igen
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Furatmélység max.	5xD
Csúcsszög	120 fok
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HE	129100 HE
Szárköszörülés Típus HB	129100 HB