

**Garant****DNMG 150612, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250864 HB7020
GTIN	4045197716491
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 150612 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SG

Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 6 mmElőtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 300 m/min

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	1,5 - 6 mm
Forgácstörő	SG
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás $f$	0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 300 m/min
Sarokrádiusz	1,2 mm

Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz