

Garant**Feedking nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 42/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212905 42/4
GTIN	4045197715319
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csekélyebb a főorsó terhelése**.

Előny:

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkáknak köszönhetően.

Figyelem:

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést. A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	42 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
$\varnothing D_3$	21 mm
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 120408
Vágóél $\varnothing D_c$	42 mm

Felfogó menet M	M16
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,8 mm
Vágóélek száma Z	4
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	20,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	63 mm
Interpolációs marás a_p	1,85 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	0,84 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	82 mm
Sorozat	FeedKing
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP