

Garant**Gépi menetfúró, nitridált, MF: 10X1,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132880 10X1,25
GTIN	4062406087883
Árucikk kategória	11H

Leírás**Előny:**

Száraz megmunkálás szürkeöntvényenél – hűtő-kenőfolyadék nem szükséges. A nitridált felület miatt különösen kopásálló.

Figyelem:

4 éllel.

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Tűrési osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 1,25 mm

Teljes hossz L: 90 mm

Szár Ø D_s: 7 mm

Szár négyszög □: 5,5 mm

Magfurat Ø: 8,8 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	90 mm
Szabvány	DIN 374
Menetfajta	MF
Forgácshornyok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	8,8 mm
Menet Ø	10 mm

Menetmélység	30 mm
Menetemelkedés	1,25 mm
Szerszámanyag	HSS E
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Szár Ø D _s	7 mm
Szár négyszög □	5,5 mm
Menetméret	M10×1,25
Bevonat	nitridált
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	fehér
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
GG	alkalmas	13 m/min	K
GGG	feltételesen alkalmas	9 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		