

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: NO.5-40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130031 NO.5-40
GTIN	4062406036577
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 40

Ø navoja: 3,18 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D_s: 3,5 mm

4-kutna drška □: 2,7 mm

Ø osnovne rupe: 2,59 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	9,54 mm
Broj oštrica Z	3
Ø drške D _s	3,5 mm
Ø osnovne rupe	2,59 mm
Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	0,635 mm
Standard	DIN 371

Navoji po colu	40
Ukupna duljina L	56 mm
4-kutna drška □	2,7 mm
Ø navoja	3,18 mm
Broj steznih utora	3
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	5-40 UNC LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje