

Garant**Feedking nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 66/6Smm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212910 66/6S
GTIN	4045197715302
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csekélyebb a főorsó terhelése**.

Előny:

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkáknek köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø D ₃	45 mm
Maximális fogásmélység a _{p max}	1,8 mm
Teljes hossz L _{ges}	50 mm
Vágóél Ø D _c	66 mm

Felfogó furat \varnothing	27 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 120408
Vágóélek száma Z	6
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	111 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	130 mm
Interpolációs marás a_p	1,85 mm
Ferde bebarási hossz L az α_{\max} -hoz	44,5 mm
Ferde bebarási szög α_{\max}	0,39 fok
Sorozat	FeedKing
Beállítási szög κ	12 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219933