

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: NO.1-64****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130031 NO.1-64
GTIN	4062406036492
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	2
Broj steznih utora	2
Ukupna duljina L	45 mm
Ø osnovne rupe	1,5 mm
Nagib navoja	0,397 mm
Standard	DIN 371
4-kutna drška □	2,1 mm
Ø drške D _s	2,8 mm
Ø navoja	1,85 mm
Dubina navoja	5,55 mm
Navoji po colu	64
Vrsta navoja	UNC-LH

Veličina navoja	1-64 UNC LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje