

**HOLEX****Sarokmaró 90°, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215102 100/8
GTIN	4062406088217
Árucikk kategória	220

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus sarokmaró több oldalról körbezárt váltólapka fészkekkel a stabil megmunkálási feltételek érdekében.

A 215117 UNI váltólapkával **nagy előtolású maróként** használható.

**Felhasználás:**

Kétoldalas 3 élű XNEX0806.. lapkákkal, vagy egyoldalas 3 élű XNEX0806.. lapkákkal **Nagy előtolású.**

**Figyelem:**

GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó **211750 sz. 3,8 méret** a **674252 sz. 15IP méretű** pengével.

**Műszaki leírás**

Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	4 mm
Váltólapka csavar készlet	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Hozzávaló váltólapka	XNEX 0806..
Vágóél Ø $D_c$	100 mm
Felfogó furat Ø	32 mm

Vágóélek száma Z	8
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró