

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: NO.12-48****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130035 NO.12-48
GTIN	4062406038946
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 48

Ø navoja: 5,49 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D₃: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 4,98 mm

Tehnički opis

Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	16,47 mm
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	4,98 mm
Standard	DIN 371
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	0,529 mm

Navoji po colu	48
4-kutna drška □	4,9 mm
Ø navoja	5,49 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Ø drške D _s	6 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	12-48 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje