

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: 3/8-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130035 3/8-18
GTIN	4062406039233
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 9,525 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D₃: 10 mm

4-kutna drška □: 8 mm

Ø osnovne rupe: 8,2 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 371
Broj steznih utora	3
4-kutna drška □	8 mm
Nagib navoja	1,411 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Ø osnovne rupe	8,2 mm

Ø navoja	9,525 mm
Navoji po colu	18
Ø drške D _s	10 mm
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	28,59 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	3/8-18 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje