

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: NO.8-32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130035 NO.8-32
GTIN	4062406038854
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 32

Ø navoja: 4,17 mm

Ukupna duljina L: 63 mm

Ø drške D_s: 4,5 mm

4-kutna drška □: 3,4 mm

Ø osnovne rupe: 3,42 mm

Tehnički opis

Ø drške D _s	4,5 mm
Broj oštrica Z	3
Navoji po colu	32
Ukupna duljina L	63 mm
Ø navoja	4,17 mm
Broj steznih utora	3
Standard	DIN 371

Dubina navoja	12,51 mm
Ø osnovne rupe	3,42 mm
4-kutna drška □	3,4 mm
Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	0,794 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	8-32 UNC
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje