

Garant
Strojni urezник za prolazne rupe, TiN, tip: 11/16-16

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130035 11/16-16
GTIN	4062406039592
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 17,462 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D_s: 14 mm

4-kutna drška □: 11 mm

Ø osnovne rupe: 16 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	16
Ø drške D _s	14 mm
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	1,588 mm
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	11 mm
Dubina navoja	34,92 mm

Ø navoja	17,462 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne rupe	16 mm
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L	125 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	11/16-16 UN
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje