

Garant**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, M: M30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130400 M30
GTIN	4062406088569
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból álló készlet. Elővágó hosszú vezetőcsappal.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 352

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 3,5 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Szár Ø D_s: 22 mm

Szár négyszög □: 18 mm

Magfurat Ø: 26,5 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	22 mm
Magfurat Ø	26,5 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN 352
Menetfajta	M

Szár négyszög □	18 mm
Menetemelkedés	3,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Menetmélység	90 mm
Menet Ø	30 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetméret	M30
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		

Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas
GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas