

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: NO.4-40****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 130035 NO.4-40 |
| GTIN           | 4062406038793  |
| Razred artikla | 10N            |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 40

Ø navoja: 2,85 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 3,5 mm

4-kutna drška □: 2,7 mm

Ø osnovne rupe: 2,27 mm

**Tehnički opis**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Nagib navoja       | 0,635 mm |
| Broj steznih utora | 3        |
| Rezni materijal    | HSS E    |
| Ukupna duljina L   | 56 mm    |
| Dubina navoja      | 8,55 mm  |
| Standard           | DIN 371  |
| Broj oštrica Z     | 3        |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ø navoja                   | 2,85 mm                              |
| Ø osnovne rupe             | 2,27 mm                              |
| Ø drške D <sub>s</sub>     | 3,5 mm                               |
| 4-kutna drška □            | 2,7 mm                               |
| Navoji po colu             | 40                                   |
| Vrsta navoja               | UNC                                  |
| Veličina navoja            | 4-40 UNC                             |
| Prevlaka                   | TiN                                  |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                           |
| Norma navoja               | ASME B1.1                            |
| Razred tolerancije         | 1B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,10                             |
| Razred tolerancije         | 3B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,20                             |
| Razred tolerancije         | 2B                                   |
| Razred tolerancije         | 2B +0,05                             |
| Oblik rezanja              | B                                    |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9               |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                   |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe             |
| Smjer rezanja              | desni                                |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                 |
| Vrsta proizvoda            | Svrkla za navoje                     |