

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: NO.1-64****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130035 NO.1-64
GTIN	4062406038731
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
Ø osnovne rupe	1,5 mm
Nagib navoja	0,397 mm
Ø drške D _s	2,8 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	2
Ø navoja	1,85 mm
Ukupna duljina L	45 mm
Dubina navoja	5,55 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Standard	DIN 371
Navoji po colu	64
Vrsta navoja	UNC

Veličina navoja	1-64 UNC
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje