

Garant**Kézi menetfúrók külön Készrevágó, bevonat nélkül, M: M27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130430 M27
GTIN	4062406089399
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

Menetfúró, melyelő-, után- és készrevágóból áll. Elővágó hosszú vezetőcsappal.

Menetfajta: M

Szerszámananyag: HSS E

Szabvány: DIN 352

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 3 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 20 mm

Szár négyszög □: 16 mm

Magfurat Ø: 24 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	81 mm
Menetemelkedés	3 mm
Szár négyszög □	16 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Vágóélek száma Z	3
Szerszámananyag	HSS E
Szár Ø D _s	20 mm
Menetfajta	M
Szabvány	DIN 352

Magfurat Ø	24 mm
Menet Ø	27 mm
Teljes hossz L	110 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetméret	M27
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		

Olaj	alkalmas
Száráz	feltételesen alkalmas