

Garant**Kézi menetfúró készlet Nitridált, bevonat nélkül, M: M14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130450 M14
GTIN	4045197066688
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból álló készlet. Elővágó hosszú vezetősappal.**

Nitridált felület, ennek következtében kopásállóbb.

Ajánlás:

Javasoljuk, hogy **TOOLOX anyagok** esetén a magfurat \varnothing -t DIN-től eltérően (lásd a táblázatot) **0,05 - 0,3 mm-rel** nagyobbra fúrja.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 352

Tűrés osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 2 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Szár \varnothing D_s: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat \varnothing : 12 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	42 mm
Menetemelkedés	2 mm

Szabvány	DIN 352
Szár Ø D _s	11 mm
Szár négyszög □	9 mm
Menet Ø	14 mm
Teljes hossz L	80 mm
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Magfurat Ø	12 mm
Forgácshornokok száma	3
Menetfajta	M
Menetméret	M14
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	C
Bekezdő alak	D
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas
TOOLOX 33	alkalmas
GG(G)	feltételesen alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas