

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.9/16-8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 1.9/16-8
GTIN	4062406042752
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 8

Ø navoja: 39,688 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D₃: 32 mm

4-kutna drška □: 24 mm

Ø osnovne rupe: 36,7 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	8
Ukupna duljina L	200 mm
Ø osnovne rupe	36,7 mm
Standard	DIN 376
Broj steznih utora	4

Dubina navoja	79,38 mm
Ø drške D _s	32 mm
4-kutna drška □	24 mm
Ø navoja	39,688 mm
Nagib navoja	3,175 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.9/16-8 UN LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje