

**Garant**
**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: NO.3-48**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 NO.3-48
GTIN	4062406041014
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 48

Ø navoja: 2,52 mm

Ukupna duljina L: 50 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 2,05 mm

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	2,05 mm
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	7,56 mm
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	0,529 mm
Ø navoja	2,52 mm
4-kutna drška □	2,1 mm

Ukupna duljina L	50 mm
Standard	DIN 371
Navoji po colu	48
Broj steznih utora	3
Ø drške D <sub>s</sub>	2,8 mm
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	3-48 UNC LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje