

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 1.1/16-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 1.1/16-12
GTIN	4062406044442
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 26,99 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D₃: 20 mm

4-kutna drška □: 16 mm

Ø osnovne rupe: 25 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	2,117 mm
Standard	DIN 376
Broj oštrica Z	4
Ø navoja	26,99 mm
4-kutna drška □	16 mm
Broj steznih utora	4
Ukupna duljina L	160 mm

Dubina navoja	67,5 mm
Navoji po colu	12
Ø drške D _s	20 mm
Ø osnovne rupe	25 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	1.1/16-12 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje