

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: NO.3-56****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 NO.3-56
GTIN	4062406041007
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 56

Ø navoja: 2,52 mm

Ukupna duljina L: 50 mm

Ø drške D₃: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 2,15 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	7,56 mm
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	2,15 mm
Ukupna duljina L	50 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Standard	DIN 371

Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	2,52 mm
Navoji po colu	56
Nagib navoja	0,454 mm
Ø drške D _s	2,8 mm
Vrsta navoja	UNF-LH
Veličina navoja	3-56 UNF LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje