

Garant
Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 1.1/2-24

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130040 1.1/2-24
GTIN	4062406044862
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 38,1 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D_s: 32 mm

4-kutna drška □: 24 mm

Ø osnovne rupe: 37,3 mm

Tehnički opis

Ø drške D _s	32 mm
Dubina navoja	95,25 mm
Ø navoja	38,1 mm
Broj steznih utora	4
Ukupna duljina L	200 mm
4-kutna drška □	24 mm
Rezni materijal	HSS E

Nagib navoja	1,058 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne rupe	37,3 mm
Broj oštrica Z	4
Navoji po colu	24
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	1.1/2-24 UNS
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje