

Garant
Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 1.5/8-10

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 130040 1.5/8-10 |
| GTIN | 4062406045067 |
| Razred artikla | 10N |

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 41,275 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D₃: 32 mm

4-kutna drška □: 24 mm

Ø osnovne rupe: 39 mm

Tehnički opis

| | |
|--------------------|-----------|
| Ø navoja | 41,275 mm |
| Dubina navoja | 103,19 mm |
| Ø osnovne rupe | 39 mm |
| Broj steznih utora | 4 |
| 4-kutna drška □ | 24 mm |
| Nagib navoja | 2,54 mm |
| Ukupna duljina L | 200 mm |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Rezni materijal | HSS E |
| Navoji po colu | 10 |
| Standard | DIN 376 |
| Broj oštrica Z | 4 |
| Ø drške D _s | 32 mm |
| Vrsta navoja | UNS |
| Veličina navoja | 1.5/8-10 UNS |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | ASME B1.1 |
| Razred tolerancije | 1B |
| Razred tolerancije | 2B +0,20 |
| Razred tolerancije | 2B +0,10 |
| Razred tolerancije | 3B |
| Razred tolerancije | 2B |
| Razred tolerancije | 2B +0,05 |
| Oblik rezanja | C |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe |
| Smjer rezanja | desni |
| Vrsta alata s navojem | Strojni urezник za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |