

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 11/16-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 11/16-12
GTIN	4062406044084
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 17,462 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 14 mm

4-kutna drška □: 11 mm

Ø osnovne rupe: 15,5 mm

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	125 mm
Broj steznih utora	4
Navoji po colu	12
Ø drške D <sub>s</sub>	14 mm
Ø osnovne rupe	15,5 mm
Dubina navoja	43,7 mm
Nagib navoja	2,117 mm

Ø navoja	17,462 mm
4-kutna drška □	11 mm
Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	4
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	11/16-12 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje