

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 7/16-14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130036 7/16-14
GTIN	4062406041564
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 11,11 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 9,3 mm

Tehnički opis

Ø navoja	11,11 mm
Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D _s	9 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Standard	DIN 376
Navoji po colu	14

Dubina navoja	33,33 mm
Nagib navoja	1,814 mm
Ø osnovne rupe	9,3 mm
4-kutna drška □	7 mm
Broj oštrica Z	3
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	7/16-14 UNC LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje