

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.9/16-20

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130036 1.9/16-20
GTIN	4062406042714
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 39,688 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D_s: 32 mm

4-kutna drška □: 24 mm

Ø osnovne rupe: 38,49 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Ø drške D _s	32 mm
Nagib navoja	1,27 mm
Standard	DIN 376
4-kutna drška □	24 mm
Broj steznih utora	4
Dubina navoja	79,38 mm

Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	20
Ukupna duljina L	200 mm
Ø navoja	39,688 mm
Ø osnovne rupe	38,49 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.9/16-20 UN LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje