


**CNMM 1204XR, Típus: PR005S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250488 PR005S
GTIN	4960664836987
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CNMM 1204XR PR005S Minőség: PR005S  
Forgácstörő: SX  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 30 - 90 m/min

**Műszaki leírás**

Előtolás $f$	0,15 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	30 - 90 m/min
Fő felhasználás	S
Minőség	PR005S
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Forgácstörő	SX
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Szerszáanyag	HM
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	CNMM 1204XR
Cserék / élek száma	4
Alátétlapka	259031 15
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz