

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 11/16-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 11/16-20
GTIN	4062406044060
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 17,462 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 14 mm

4-kutna drška □: 11 mm

Ø osnovne rupe: 16,25 mm

**Tehnički opis**

Navoji po colu	20
Ø drške D <sub>s</sub>	14 mm
Dubina navoja	43,7 mm
Ø navoja	17,462 mm
Nagib navoja	1,27 mm
Ø osnovne rupe	16,25 mm
Ukupna duljina L	125 mm

Broj steznih utora	4
Broj oštrica Z	4
4-kutna drška □	11 mm
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	11/16-20 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje