

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 2-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 2-12
GTIN	4062406045401
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 50,8 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 40 mm

4-kutna drška □: 32 mm

Ø osnovne rupe: 48,8 mm

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	250 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D <sub>s</sub>	40 mm
Standard	DIN 376
Broj steznih utora	4
Navoji po colu	12
4-kutna drška □	32 mm

Broj oštrica Z	4
Ø navoja	50,8 mm
Ø osnovne rupe	48,8 mm
Nagib navoja	2,117 mm
Dubina navoja	127 mm
Vrsta navoja	UN
Veličina navoja	2-12 UN
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje