

Garant**Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 1/2-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130040 1/2-18
GTIN	4062406043858
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 12,7 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 11,4 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	11,4 mm
Navoji po colu	18
4-kutna drška □	9 mm
Ø navoja	12,7 mm
Ø drške D _s	11 mm

Ukupna duljina L	110 mm
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	1,411 mm
Standard	DIN 376
Dubina navoja	31,75 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	1/2-18 UNS
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje