

Garant**CNMG 12040812, Típus: HB725**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250141 HB725
GTIN	4062406095833
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 12040812 HB725 Minőség: HB725

Forgácstörő: UM/UG

Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mmElőtolás f : 0,05 - 0,8 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 250 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	UNI
Előtolás f	0,05 - 0,8 mm/ford,
Forgácstörő	UM/UG
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 250 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás

Minőség	HB725
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Bevonat	PVD
Váltólapka ISO kód	CNMG 12040812
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz