

Garant
Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, tip: 7/16-18

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130040 7/16-18
GTIN	4062406043780
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 11,112 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D₃: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 9,75 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	9,75 mm
Standard	DIN 376
Ø navoja	11,112 mm
Nagib navoja	1,411 mm
Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	18
4-kutna drška □	7 mm

Broj oštrica Z	3
Ø drške D _s	9 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Dubina navoja	27,78 mm
Broj steznih utora	3
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	7/16-18 UNS
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje